

Technický list produktu (datasheet): NLPXW539CC

Emergency luminaire PX 4x1W ERT-LED 24V CC24

exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable,
viewing distance: 30m, 520lm



Technické informace

Délka (netto) (mm)	340,00
Šířka (netto) (mm)	60,00
Výška (netto) (mm)	170,00
Hmotnost (netto) (kg)	0,80
Druh svítidla	Kombinované bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítidlo Bezpečnostní svítící značka
NO-CBS	Nouzové osvětlení s CBS
Funkce	24V Core24 s dohledem - centrálně přepínatelný
Varianta	Svítidlo z plastu
Design	PX
Bezhalogenový	Skelet z bezhalogenového plastu
Barva	RAL 9003 (bílá)
Pictogram	Slide-in pictogram set (2x man in the door and one arrow that can be rotated by 90°) included in accordance with ISO 7010
Pozorovací vzdálenost (m)	30

Technické informace - Pokračování

Světelný zdroj	ERT-LED (4W)
Osvětlení (Lumen)	520
Rozsah napětí (V)	24V AC
Power maintained mode (W)	5,10
Power non-maintained mode (W)	0,40
Power max. (W)	5,10
Stupeň ochrany krytí	IP65
Rázová odolnost	IK05
Instalace	Univerzální Downlight volitelně stropní přisazené nástěnné
Minimální teplota okolí (°C)	-30
Maximální teplota okolí (°C)	55
Třída AA E 8101	AA3 AA4 AA5
Výrobce	Schrack

Spacing table with square lens (for optimized illumination of the pictogram) (included in scope delivery) - Minimum illuminance on the centerline at +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,03	11,47	11,47	11,47	5,03
2,50	5,75	13,22	13,22	13,22	5,75
3,00	6,35	14,79	14,79	14,79	6,35
3,50	6,59	16,2	16,2	16,2	6,59
4,00	6,69	17,48	17,48	17,48	6,69
5,00	4,78	18,72	18,72	18,72	4,78
6,00	2,9	17,57	17,57	17,57	2,9

Spacing table with corridor lens (NLLSYSF4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	5,41	12,15	10,43	8,84	3,68
2,50	6,51	14,33	12,02	9,84	4
3,00	7,51	16,36	13,52	10,71	4,2
3,50	8,44	18,55	14,73	11,34	4,34
4,00	9,3	20,61	16,07	11,78	4,43
5,00	10,86	24,4	18,29	12,37	4,4
6,00	8,41	27,81	20,14	12,65	4,29
7,00	6,41	26,48	18,47	12,49	4,18
8,00	4,79	26,58	16,62	12,3	3,87
9,00	2,76	23,86	14,84	12,13	3,03

Spacing table with round lens (NLLSYSR4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	4,21	9,38	9,38	9,38	4,21
2,50	5,05	10,9	10,9	10,9	5,05
3,00	5,81	12,56	12,56	12,56	5,81
3,50	6,51	14,22	14,22	14,22	6,51
4,00	7,14	15,77	15,77	15,77	7,14
5,00	7,55	18,58	18,58	18,58	7,55
6,00	4,89	19,41	19,41	19,41	4,89
7,00	3	18,4	18,4	18,4	3

Spacing table with spot lens (NLLSYSS4 must be ordered separately) - Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	1,91	4,79	4,79	4,79	1,91
2,50	2,39	5,99	5,99	5,99	2,39
3,00	2,87	7,19	7,19	7,19	2,87
3,50	3,33	8,39	8,39	8,39	3,33
4,00	3,57	8,74	8,74	8,74	3,57
5,00	4,04	9,53	9,53	9,53	4,04
6,00	4,51	10,45	10,45	10,45	4,51
7,00	4,88	11,4	11,4	11,4	4,88
8,00	5,26	12,39	12,39	12,39	5,26
9,00	5,56	13,23	13,23	13,23	5,56
10,00	5,78	13,93	13,93	13,93	5,78
12,00	6,02	15,36	15,36	15,36	6,02
14,00	5,98	16,35	16,35	16,35	5,98
16,00	5,67	16,93	16,93	16,93	5,67

Spacing table with high corridor lens (NLLSYSH4 must be ordered separately)
- Min. illuminance on the center line +/- 0.5 m: 1 lx - Maintenance factor 0.80

					
2,00	2,2	5,89	7,64	9,38	4,09
2,50	2,75	7,36	9,55	11,73	5,12
3,00	3,28	8,73	11,31	13,87	6,05
3,50	3,34	9,06	12,13	15,12	6,7
4,00	3,35	9,27	12,88	16,55	7,29
5,00	3,27	9,5	14,34	19,2	8,23
6,00	2,74	9,51	15,51	21,52	8,89
7,00	2,57	9,35	16,35	23,36	9,38
8,00	2,65	8,59	16,65	24,76	9,72
9,00	2,66	7,66	16,65	25,97	9,9
10,00	2,62	7,25	16,9	26,85	9,98
12,00	2,62	7,55	16,92	28,07	8,99
14,00	2,39	7,41	15,75	28,23	8,54
16,00	1,98	7,5	15,31	26,42	7,13

Tabulka objednacích čísel

POPIS	OBJ. ČÍSLO
Emergency luminaire PX 4x1W ERT-LED 24V CC24 exit sign: wall mounting, safety light: ceiling mounting, with supervision - centrally switchable, viewing distance: 30m, 520lm	NLPXW539CC
Volitelné příslušenství	
Stříška pro nouzová svítidla Design KC z plexiskla	NLKCRD
Ochranný koš pro nouzová sv. KC, KB+KBG, KX, PF, LX, RX	NLBALL2